

VESSEL

こたえる かなえる

New

剛彩ビット チューブ付
No. GSC16

40V
対応
(18Vにも対応)
※ $\Theta 6$ を除く

剛彩
ごうさい

チューブ付きで、
万が一のショートを防止!!


ダイ
ハード
鋼
使用

最高硬度
HRC62
($\Theta 6$ を除く)

スリム形状
細軸設計



大好評の「剛彩ビット」に、チューブ付きがラインアップ。




チューブ付き×細軸設計で、
万が一のショート事故を防止します。

チューブと軸は、サイズによって色分け。


- = $\Phi 1$ ■ = $\Phi 2/\Phi 6$
- = $\Phi 3$



六角部に、ネジマグキャッチャー(別売)が
取り付けられます。



チューブ仕様だから、
先端近くまでカバーできます。



細軸仕様なので、狭い箇所や
穴奥のネジにも対応できます。

No. GSC 剛彩ビット チューブ付

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSC161100	$\Phi 1 \times 100$ 1本	160×35×8	015846
GSC161150	$\Phi 1 \times 150$ 1本	180×35×8	015853
GSC162100	$\Phi 2 \times 100$ 1本	160×35×8	015860
GSC162150	$\Phi 2 \times 150$ 1本	180×35×8	015877
GSC163100	$\Phi 3 \times 100$ 1本	160×35×8	015891
GSC163150	$\Phi 3 \times 150$ 1本	180×35×8	015907
GSC16PL60	$\Phi 6 \times 100$ 1本	160×35×8	015914


※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット



ダイハード
銅

◎6を
除く



単位:ミリ

⚠️ ご注意

- 作業時は、保護メガネを着用してください。
- 必要以上に無理な力で使用しないでください。
- 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 電流が流れているものには使用しないでください。
- 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
- 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…